

会社案内

何事も 挑戦。



株式会社 高口精密工業
Kouguchi precision industry Co.,Ltd.



会社概要

社名	株式会社 高口精密工業
代表者	高口 敏行
所在地	〒832-0802 福岡県柳川市三橋町吉開681番地
TEL	0944-73-8288
FAX	0944-73-8280
設立	昭和48年 1月
従業員	役員2名 / 正社員28名 / パート1名
営業品目	精密部品加工(SUS・AL・銅・樹脂) 精密部品加工(SUS・AL・銅・樹脂) 精密治具工具製作(半導体液晶ロボット) 医療技術部品加工
主要取引先	平田機工株式会社 株式会社日立ハイテクノロジーズ ワイエイシイ株式会社 株式会社ブリヂストン ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 不二精機株式会社 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 株式会社二進製作所 テクノデザイン株式会社 竹下産業株式会社 株式会社三川 タイヘイテクノス(株) (順不同)
評価・受賞歴	平成25年「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等 支援補助金」の交付決定 平成26年 主要取引先 平田機工株式会社様より 「優秀サプライヤー賞」を受賞
主要取引銀行	福岡銀行柳川支店 三井住友銀行 西日本シティ銀行 大牟田柳川信用金庫

■会社沿革

昭和48年 1月	高口鉄工所創業
昭和63年 4月	有限会社高口精密工業へ社名変更
平成 9年10月	株式会社高口精密工業へ社名変更

すべてはこの一台からはじまった…

創業以来、約45年もの間、昼夜を問わず、高口精密工業を長く支えてきた設備です。今も現役で活躍しています。



何事も挑戦!!



当社は、創業以来一貫して、高精度部品の生産を続けてまいりました。時代の変化と共に、お客様より要求される精度の高い製品の生産に努めて参りました。社員一人一人の技術力の向上と、意識改革に日々取り組んでおります。お客様に、より満足して頂ける様、社員一丸となって頑張っております。

ものづくり日本の名に恥じない様、日進月歩の精神で何事にも取り組んで参ります。「苦勞のない人生に喜びはない」という生き方を実践し、ものづくりに活かして行きます。

代表取締役社長 高口 敏行



NC旋盤



MCマシニング



管理



ふくおか健康づくり団体・事業所宣言



社内設備

名称	仕様	メーカー	台数	備考
5面加工門形マシニングセンタ	MCR-A5C (5000×2500×1400)	オークマ	1台	
門形マシニングセンタ	MCV-A II (4000×2000×1200)	オークマ	1台	
5軸制御立形マシニングセンタ	MU-400V II (762×460×460)	オークマ	1台	
立形マシニングセンタ	M460-VE(762×460×460)	オークマ	1台	
横形マシニングセンタ	MA-600H II (1000×900×1000)	オークマ	1台	
横形マシニングセンタ	NH5000DCG/50 (730×730×850)	森精機	1台	
立形マシニングセンタ	MV-1003 (2400×1020×800)	森精機	1台	
立形マシニングセンタ	mB-66VB (1500×650×620)	オークマ	1台	
立形マシニングセンタ	MC-60VAB(1500×650×620)	オークマ	1台	
立形マシニングセンタ	M560-V (1000×500×500)	オークマ	1台	
立形マシニングセンタ	NV5000α1(1020×510×510)	森精機	1台	パレットチェンジャ付
立形マシニングセンタ	NV5000α1(1020×510×510)	森精機	1台	
立形マシニングセンタ	MX55VB (1050×450×560)	オークマ	3台	
立形マシニングセンタ	M460-VE (850×300×300)	オークマ	1台	
立形マシニングセンタ	MILLAC 44V II (560×410×410)	オークマ	1台	
ワイヤーカット	FX20K (500×350×300)	三菱	2台	
汎用フライス	ENSHU-SEV	ENSHU	1台	
複合NC旋盤	MULTUS B300 II-2 (8インチ)	オークマ	2台	ツインチャック
複合NC旋盤	LB3000 EX II (8インチ)	オークマ	3台	ツインチャック
複合NC旋盤	MACTURN30 (10インチ×1000L)	オークマ	1台	
複合NC旋盤	MULTUS B400 II (15インチ×1500L)	オークマ	1台	
複合NC旋盤	NL2500(10インチ×1250L)	森精機	1台	
複合NC旋盤	NL1500(6インチ)	森精機	1台	
NC旋盤	TL-5(12インチ)	森精機	1台	

N C 旋 盤	SL-25(10インチ)	森精機	1台	
N C 旋 盤	LB-12 (8インチ)	オークマ	2台	
N C 旋 盤	LB-9(6インチ)	オークマ	1台	
N C 旋 盤	TS-20(10インチ)	滝澤	1台	
N C 旋 盤	TC-3(10インチ)	滝澤	1台	
N C 旋 盤	TC-2(8インチ)	滝澤	1台	
複 合 C N C 旋 盤	BS26 PF-V2S	TSUGAMI	1台	φ26バーフィーダー付
複 合 C N C 旋 盤	BH20Z ASR X-20P	TSUGAMI	1台	φ20バーフィーダー付
複 合 C N C 旋 盤	NP16 PF-V1S	TSUGAMI	1台	φ16バーフィーダー付
複 合 C N C 旋 盤	BO125-II AZ12TX	TSUGAMI	1台	φ12バーフィーダー付
複 合 C N C 旋 盤	BO125-III AZ12TX	TSUGAMI	1台	φ12バーフィーダー付
複 合 C N C 旋 盤	B0385	TSUGAMI	1台	φ34バーフィーダー付
自 動 内 径 キ ー 溝 盤			1台	
卓 上 ポ ー ル 盤			5台	
自 動 鋸 盤	φ250		1台	
汎 用 旋 盤			1台	
パ ネ ル ソ ウ	1200×2400	シンコー	1台	
小型CNC三次元測定器	X=510,Y=460,Z=410	東京精密	1台	
画 像 寸 法 測 定 器	IM-6600	キーエンス	1台	
超 音 波 洗 浄 機	1600×1000×500H		1台	



アクセス

株式会社 高口精密工業

〒832-0802 福岡県柳川市三橋町吉開681番地(Map)

TEL :0944-73-8288 FAX :0944-73-8280

[九州自動車道からのアクセス方法]

八女 I.C から

八女インター料金所から国道422号線を大川方向へ約6km直進し、「侍島」交差点を左折、約3km直進して下さい。「吉開南」交差点を右折し、150m程して左折したら(株)高口精密工業に到着いたします。

みやま柳川 I.C から(最短)

みやま柳川 I.C 料金所を出てすぐの突き当たりの県道775号線を左折し4.5km程直進、「水町南」交差点を右折、県道83号線を2.4km程直進します。「吉開南」交差点を左折し、150m程して左折したら(株)高口精密工業に到着いたします。

[主要地点からの距離と時間(お車で)]

● 福岡 I.C	約64km	約2時間30分	● みやま柳川 I.C	約7km	約15分
● 八女 I.C	約9km	約20分	● J R 瀬高駅	約5.5km	約15分
● 西鉄柳川駅	約4km	約10分			

■MAP

